



WNC032

## Arrêt d'urgence à clé Cubyko saillie Gris

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Installation, montage

Montage En saillie

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme complet avec plaque

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP55

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

#### Architecture

Type d'organe de commande Clé

#### Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)