



WNC040EC



## Cubyko leaf double va-et-vient saillie gris IP55

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Installation, montage

Montage En saillie

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement de surface Laqué

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 32 %

#### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme complet avec plaque

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP55

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

#### Architecture

Type d'organe de commande Touche double

#### Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation 2 voies