



WNC041

Cubyko double va-et-vient LT lumineux saillie gris IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche double

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage Encastré

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme complet avec plaque

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07