



WNC041

Double V&V Cubyko lumineux saillie Gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	touche double
Mode de fixation	vissé

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	64 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	76x76x85
Largeur produit installé	75 mm

Matières

Couleur	complet gris
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polypropylène
Matière	polypropylène (PP)
Type de traitement de surface	mat

Installation, montage

Type de montage	en saillie
-----------------	------------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	Quickconnect

Équipement

Interrupteur de chauffage	Non
---------------------------	-----

Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation

Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C

Identification

Série	cubyko
-------	--------

Composition

mécanisme complet avec plaque

appareillage mural

étanche

cubyko

double interrupteur va et vient

IP55

Mots clés