



WNC044

Cubyko double poussoir LT 10/1F en saillie gris IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Relais différentiel En accessoire

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Matière

Finition fond profilé (installation) Mat

Couleur Gris

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Connectivité

Type de connection/prise QuickConnect

Dimensions

Profondeur 64 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Textes

Inscription Sans inscription

Produit compatible avec cubyko

Gammes compatibles Hager cubyko