



WNC100

Prise 2P+T Cubyko saillie Gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP55

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	22,80 mm

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat, Satiné
Matière	Polycarbonate (PC), Polypropylène (PP)

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Connectivité

Type de raccordement	Fiche
Type de montage	Fixation par vis

Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

Non

Capacité

Nombre de modules

2

Textes

Inscription

Avec inscription

Protection

Sans protection

Couvercle, porte

Type de couvercle

Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Produit compatible avec

cubyko