



WNC100



Prise 2P+T Cubyko saillie Gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Connectivité

Type de raccordement	Fiche
----------------------	-------

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
----------------------------------	-----

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Classe de protection (IP)	IP55
---------------------------	------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Hauteur	75 mm
---------	-------

Largeur	75 mm
---------	-------

Profondeur	22,80 mm
------------	----------

Nombre d'unités	1
-----------------	---

Matière

Couleur	Gris
---------	------

Code RAL	7011
----------	------

Finition	Mat, Satiné
----------	-------------

Matière	Polycarbonate (PC), Polypropylène (PP)
---------	--

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Equipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
-------------------------------------	--------------------

Prise inclinée ou inclinable	Non
------------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Oui
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Accessoires	
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
Capacité	
Nombre de modules	2
Textes	
Inscription	Avec inscription
Protection	Sans protection
Couvercle, porte	
Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
Produit compatible avec	cubyko