



WNC100EC



Cubyko leaf prise 2P+T saillie gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP55

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Satiné

Matière Polycarbonate (PC), Polypropylène (PP)

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 27 %

Installation, montage

Montage En saillie

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Textes

Inscription	Avec inscription
-------------	------------------

Protection	Sans protection
------------	-----------------