



WNC100R

## Prise de courant 2P+T Cubyko saillie Rouge

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

#### Connectivité

Type de raccordement	Fiche
----------------------	-------

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

#### Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
----------------------------------	-----

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Classe de protection (IP)	IP55
---------------------------	------

#### Dimensions

Hauteur	75 mm
---------	-------

Largeur	75 mm
---------	-------

Profondeur	22,80 mm
------------	----------

#### Matière

Couleur	Rouge
---------	-------

Code RAL	3020
----------	------

Finition	Satiné
----------	--------

Matière	Polypropylène (PP)
---------	--------------------

#### Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

#### Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
-------------------------------------	--------------------

Prise inclinée ou inclinable	Non
------------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Oui
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
---	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

#### Accessoires

**Capacité**

---

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Textes**

---

Inscription	Avec inscription
-------------	------------------

---

Housse	Pour obturation de prises de courant
--------	--------------------------------------

---

Protection	Sans protection
------------	-----------------

**Couvercle, porte**

---

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
-------------------	---