



WNC122B

**Prise double Cubyko horizontale 2P+T saillie Blanc IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP55

**Dimensions**

Hauteur 75 mm

Largeur 146 mm

Profondeur 22,80 mm

**Matière**

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

**Capacité**

**Textes**

---

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Inscription | Avec inscription                     |
| Housse      | Pour obturation de prises de courant |
| Protection  | Sans protection                      |

---

**Couvercle, porte**

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Type de couvercle       | Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale |
| Produit compatible avec | cubyko  |

---