



WNC123B

Prise triple Cubyko horizontale 2P+T saillie Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP55

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	225 mm
Profondeur	22,80 mm

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Finition	Satiné
Matière	Polypropylène (PP)

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Capacité

Textes

Inscription	Avec inscription
Housse	Pour obturation de prises de courant
Protection	Sans protection
