



WNC132B

Prise double Cubyko verticale 2P+T saillie Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP55

Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Installation, montage

Montage En saillie

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

Capacité

Textes

Inscription	Avec inscription
Housse	Pour obturation de prises de courant
Protection	Sans protection

Couvercle, porte

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
-------------------	---
