



WNC160

**Prise courant SCHUKO couv clape saillie protec renf contre cont acc cubycyco gr/gr**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP55

**Dimensions**

Hauteur 76 mm

**Matière**

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Satiné

Matière Polycarbonate (PC), Polypropylène (PP), Thermoplastique

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant SCHUKO

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

**Capacité**

**Textes**

---

Inscription	Avec inscription
Housse	Pour obturation de prises de courant
Protection	Sans protection

---

**Couvercle, porte**

---

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
Produit compatible avec	cubyko

---