



WNE025B

### Cubyko poussoir LT porte-étiquette 1F encastré blanc IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir Poussoir simple

##### Matière

Finition fond profilé (installation) Mat

Couleur Blanc pur

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

##### Connectivité

Type de raccordement QuickConnect

##### Dimensions

Profondeur 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

##### Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

##### Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Produit compatible avec cubyko

Gammes compatibles Hager cubyko