



WNE025G

Cubyko poussoir LT porte-étiquette 1F encastré à griffes gris IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Matière

Finition fond profilé (installation) Mat

Couleur Gris

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Connectivité

Type de connection/prise QuickConnect

Dimensions

Profondeur 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Textes

Inscription Avec inscription

Produit compatible avec cubyko

Gammes compatibles Hager cubyko