



WNE100B

**Prise 2P+T Cubyko encastré Blanc IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP55

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

**Matière**

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Textes**

---

Inscription	Avec inscription
Housse	Pour obturation de prises de courant
Protection	Sans protection
Produit compatible avec	cubyko

---