



WNE123B



## Prise triple Cubyko horizontale 2P+T encastré Blanc IP55

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Tension

Tension nominale 250 - 250 V

#### Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

#### Connectivité

Type de raccordement Fiche

Type de montage Fixation par vis

#### Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Classe de protection (IP) IP55

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 135 mm

Profondeur 42,50 mm

#### Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
<b>Capacité</b>	
Nombre de modules	6
<b>Textes</b>	
Inscription	Avec inscription
Housse	Pour obturation de prises de courant
Protection	Sans protection
<b>Couvercle, porte</b>	
Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
Produit compatible avec	cubyko