



WNE132



**Prise double Cubyko verticale 2P+T encastré Gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Tension**

Tension nominale 250 - 250 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Connectivité**

Type de raccordement Fiche

Type de montage Fixation par vis

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Classe de protection (IP) IP55

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

**Matière**

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
<b>Capacité</b>	
Nombre de modules	4
<b>Textes</b>	
Inscription	Avec inscription
Housse	Pour obturation de prises de courant
Protection	Sans protection
<b>Couvercle, porte</b>	
Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
Produit compatible avec	cubyko