



WNE132B

**Prise double Cubyko verticale 2P+T encastré Blanc IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant	Non
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP55

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	22,80 mm

**Matière**

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Finition	Satiné
Matière	Polypropylène (PP)

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Capacité**

**Textes**

---

Inscription	Avec inscription
Housse	Pour obturation de prises de courant
Protection	Sans protection
Produit compatible avec	cubyko