



WNE132B

**Prise double Cubyko verticale 2P+T encastré Blanc IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Classe de protection (IP) IP55

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

**Matière**

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Connectivité**

Type de raccordement Fiche

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Capacité**

Nombre de modules

4

**Textes**

Inscription

Avec inscription

Housse

Pour obturation de prises de courant

Protection

Sans protection

**Couvercle, porte**

Type de couvercle

Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Produit compatible avec

cubyko