

Sans éclairage (non éclairable)

2 voies



R

Interrupteur va-et-vient Systo 10A 2 modules Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	10 A
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matière	
Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Finition	Mat
Traitement de surface	Laqué
Identification	
Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Connectivité	
Type de montage	Fixation par serrage, Encastré ou en goulotte
Dimensions	
Profondeur de montage	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP31D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Raccordement	
Type de contact	2 voies
Textes	

Éclairage

Type de commutation