



WS002

Interrupteur va-et-vient Systo à voyant 10A 2 modules Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Finition	Mat
Matériau	Polycarbonate (PC)
TraITEMENT	Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage, Encastré ou en goulotte, Fixation par encliquetage
-----------------	--

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP31D
Résistance aux chocs IK	IK07

Raccordement

Type de contacts	2 voies
------------------	---------

Textes

Éclairage	Pour éclairage
Type de commutation	2 voies