



WS002H



Interrupteur va-et-vient Systo à voyant 10A 2 modules Blanc AntiBactérien

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Code RAL 9010

Finition Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Laqué

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage, Encastré ou en goulotte

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Profondeur de montage 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP31D

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Textes

Éclairage Éclairable par LED d'état

Type de commutation 2 voies