



WS005T

Interrupteur va-et-vient Systo à tirage 10A 2 modules Titane

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Titane

Code RAL 9006

Traitement de surface Laqué

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Dimensions

Profondeur de montage 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP31D

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Architecture

Type d'organe de commande Interrupteur

Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation 1 voie