

WS008T

Interrupteur bipolaire Systo 10A 2 modules Titane

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Titane
---------	--------

Code RAL	9006
----------	------

Traitement de surface	Laqué
-----------------------	-------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Profondeur de montage	40 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Indice de protection IP	IP31D
-------------------------	-------

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Architecture

Type d'organe de commande	Interrupteur
---------------------------	--------------

Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
-----------	---------------------------------

Type de commutation	2-pôles
---------------------	---------