



WS012



Interrupteur va-et-vient Systo 10A 1 module Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition Mat, Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage, Encastré ou en goulotte

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Profondeur de montage 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP31D

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation 2 voies