



WS020



## Poussoir Systo 1F 10A 2 modules Blanc

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Poussoir simple

#### Matière

Finition fond profilé (installation) Mat

Couleur Blanc pur

Finition Mat

Matière Polycarbonate (PC)

#### Connectivité

Type de connection/prise QuickConnect

#### Dimensions

Profondeur 33 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP31D

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

#### Textes

Inscription Sans inscription