



WS020H



Poussoir Systo 1F 10A 2 modules Blanc AntiBactérien

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Matière

Finition fond profilé (installation) Mat

Finition Mat, Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

Connectivité

Type de connexion/prise QuickConnect

Dimensions

Profondeur 33 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP31D

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Textes

Inscription Sans inscription