



WS023



Poussoir inverseur Systo 10+1F à voyant 10A 2 modules Blanc

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
Relais différentiel	En accessoire
Type de bouton poussoir	Poussoir simple

Matière

Finition fond profilé (installation)	Mat
Couleur	Blanc pur
Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

Dimensions

Profondeur	33 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP31D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------