



WS023N



## Poussoir inverseur Systo 10+1F à voyant 10A 2 modules Noir

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
Relais différentiel	En accessoire
Type de bouton poussoir	Poussoir simple

#### Matière

Couleur	Noir
Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)

#### Connectivité

Type de connection/prise	QuickConnect
--------------------------	--------------

#### Dimensions

Profondeur	33 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP31D

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

#### Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------