



WS023T



**Poussoir inverseur Systo 10+1F à voyant 10A 2 modules Titane**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

Relais différentiel En accessoire

Type de bouton poussoir Poussoir simple

**Matière**

Finition fond profilé (installation) Mat

Couleur Titane

Finition Mat

Matière Polycarbonate (PC)

**Connectivité**

Type de connection/prise QuickConnect

**Dimensions**

Profondeur 33 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP31D

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 35 °C

**Textes**

Inscription Sans inscription