



WS030



Poussoir inverseur Systo 10+1F à voyant 10A 1 module Blanc

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
Relais différentiel	En accessoire
Type de bouton poussoir	Poussoir simple

Matière

Couleur	Blanc pur
Finition	Mat, Satiné
Matière	Polycarbonate (PC)

Connectivité

Type de connection/prise	QuickConnect
--------------------------	--------------

Dimensions

Profondeur	33 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP31D

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------