



WS035

Interrupteur à clé 2 positions Systo 10A 2 modules Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage Encastré

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition Mat, Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage, Encastré ou en goulotte

Dimensions

Profondeur de montage 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Architecture

Type d'organe de commande Clé

Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)