



WS036

## Interrupteur à clé 3 positions Systo 10A 2 modules Blanc

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition Mat

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Laqué

#### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

#### Connectivité

Type de montage Fixation par serrage, Encastré ou en goulotte

#### Dimensions

Profondeur de montage 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

#### Architecture

Type d'organe de commande Clé

#### Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)