



WS048



## Interrupteur va-et-vient Systo VMC 10A 2 modules Blanc

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition Mat

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Laqué

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

#### Connectivité

Type de montage Fixation par serrage, Encastré ou en goulotte

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

#### Dimensions

Profondeur de montage 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP31D

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

#### Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation 2 voies