



WS048

**Interrupteur va-et-vient Systo VMC 10A 2 modules Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Finition	Mat
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitements	Laqué

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par serrage, Encastré ou en goulotte
-----------------	---

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Dimensions**

Profondeur de montage	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP31D
Résistance aux chocs IK	IK07

**Raccordement**

Type de contacts	2 voies
------------------	---------

**Textes**

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	2 voies