



WS060T

### Variateur rotatif Systo économique 2 modules Titane

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Titane

Code RAL 9006

Matière Polycarbonate (PC)

##### Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 49 mm

##### Puissance

P max. avec lampes à incandescence 20 - 275 W

##### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

##### Capacité

Nombre de modules 2