



WS100H



Prise de courant 2P+T Systo 16A 250V SanVis 2 modules Blanc AntiBactérien

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP2X

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 22,80 mm

Matière

Code RAL 9010

Finition Mat, Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage, Encastré ou en goulotte

Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Capacité

Nombre de modules 2

Textes

Inscription Avec inscription

Housse Sans couvercle

Protection Sans protection