



WS121R



Prise de courant 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 2 modules Rouge

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Sécurité

| | |
|----------------------------------|-----|
| Avec eclipse / protection enfant | Non |
|----------------------------------|-----|

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
|---|------|

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP2X |
|-------------------------|------|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |
|--------------------------------------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 45 mm |
|---------|-------|

| | |
|---------|----------|
| Largeur | 67,50 mm |
|---------|----------|

| | |
|------------|----------|
| Profondeur | 43,50 mm |
|------------|----------|

Matière

| | |
|---------|-------|
| Couleur | Rouge |
|---------|-------|

| | |
|----------|------------|
| Code RAL | 3020, 3031 |
|----------|------------|

| | |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

| | |
|---------|--------------------|
| Matière | Polycarbonate (PC) |
|---------|--------------------|

Installation, montage

| | |
|---------|------|
| Montage | Fond |
|---------|------|

Connectivité

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Type de montage | Fixation par serrage, borne à vis |
|-----------------|-----------------------------------|

Équipement

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Type ou normes de prises de courant | Norme française NF |
|-------------------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------------|-----|
| Prise inclinée ou inclinable | Oui |
|------------------------------|-----|

| | |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | Non |
|----------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
|---|-----|

| | |
|-----------------------------|-----|
| Avec lampe de signalisation | Non |
|-----------------------------|-----|

Textes

| | |
|-------------|------------------|
| Inscription | Sans inscription |
|-------------|------------------|

| | |
|--------|----------------|
| Housse | Sans couvercle |
|--------|----------------|

