



WS121V



Prise de courant 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 2 modules Vert

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
----------------------------------	-----

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Indice de protection IP	IP2X
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Hauteur	45 mm
---------	-------

Largeur	67,50 mm
---------	----------

Profondeur	43,50 mm
------------	----------

Matière

Couleur	Vert
---------	------

Code RAL	6029
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Installation, montage

Montage	Fond
---------	------

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage, borne à vis
-----------------	-----------------------------------

Equipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
-------------------------------------	--------------------

Prise inclinée ou inclinable	Oui
------------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
---	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Housse	Sans couvercle
--------	----------------

