



WS122E



Prise de courant double 2P+T Syssto spécial goulotte 16A 250V 4 modules Orange

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP21D

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 90 mm

Profondeur 42,50 mm

Matière

Couleur Orange

Code RAL 2004

Finition Mat

Matière Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage Goulotte d'installation

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Oui

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Capacité

Nombre de modules 2

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection