



WS122E



Prise de courant double 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 4 modules Orange

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Sécurité

| | |
|----------------------------------|-----|
| Avec eclipse / protection enfant | Non |
|----------------------------------|-----|

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
|---|------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Indice de protection IP | IP21D |
|-------------------------|-------|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |
|--------------------------------------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 45 mm |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Largeur | 90 mm |
|---------|-------|

| | |
|------------|----------|
| Profondeur | 42,50 mm |
|------------|----------|

Matière

| | |
|---------|--------|
| Couleur | Orange |
|---------|--------|

| | |
|----------|------|
| Code RAL | 2004 |
|----------|------|

| | |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

| | |
|---------|--------------------|
| Matière | Polycarbonate (PC) |
|---------|--------------------|

Installation, montage

| | |
|---------|-------------------------|
| Montage | Goulotte d'installation |
|---------|-------------------------|

Connectivité

| | |
|-----------------|----------------------|
| Type de montage | Fixation par serrage |
|-----------------|----------------------|

Équipement

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Type ou normes de prises de courant | Norme française NF |
|-------------------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------------|-----|
| Prise inclinée ou inclinable | Oui |
|------------------------------|-----|

| | |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | Non |
|----------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
|---|-----|

| | |
|-----------------------------|-----|
| Avec lampe de signalisation | Non |
|-----------------------------|-----|

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

Textes

| | |
|-------------|------------------|
| Inscription | Sans inscription |
| Housse | Sans couvercle |
| Protection | Sans protection |