



WS122R



## Prise de courant double 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 4 modules Rouge

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
----------------------------------	-----

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Indice de protection IP	IP21D
-------------------------	-------

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Hauteur	45 mm
---------	-------

Largeur	90 mm
---------	-------

Profondeur	42,50 mm
------------	----------

#### Matière

Couleur	Rouge
---------	-------

Code RAL	3020, 3031
----------	------------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

#### Installation, montage

Montage	Goulotte d'installation
---------	-------------------------

#### Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

#### Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
-------------------------------------	--------------------

Prise inclinée ou inclinable	Oui
------------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
---	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

#### Capacité

**Textes**

---

Inscription	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection