



WS123N



**Prise de courant triple 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 6 modules Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP21D

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 135 mm

Profondeur 42,50 mm

**Matière**

Couleur Noir

Code RAL 8022, 9005

Finition Mat

Matière Polycarbonate (PC)

**Connectivité**

Type de montage Fixation par serrage, Encastré ou en goulotte, Fixation par encliquetage

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Oui

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules 3

**Textes**

---

Inscription	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection

---