



Prise de courant triple 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 6 modules Rouge

Caractéristiques techniques

Fonction Interrupteur principal	Non
Avec ou sans voyant	sans
Dimensions (LLxllxhh)	135x45x42.5
Aspect de la surface	mat
Prise de phase	L1
Interrupteur de chauffage	Non
Homologations	NFC 61314
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Série	systo

Appareillage mural
Encastré
prise de courant
systo
spécial goulotte

Mots clés

WS123R



quickconnect