



WS123T



## Prise de courant triple 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 6 modules Titane

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP21D

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Matière

Couleur Titane

Code RAL 9006

Finition Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

#### Connectivité

Type de montage Fixation par serrage, Encastré ou en goulotte

#### Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Oui

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

#### Capacité

Nombre de modules 3

#### Textes

Inscription Sans inscription

Housse Sans couvercle

Protection Sans protection