



WS123V



## Prise de courant triple 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 6 modules Vert

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Sécurité

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Avec eclipse / protection enfant | Non |
|----------------------------------|-----|

|   |      |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
|---|------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Indice de protection IP | IP21D |
|-------------------------|-------|

#### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |
|--------------------------------------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 45 mm |
|---------|-------|

|         |        |
|---------|--------|
| Largeur | 135 mm |
|---------|--------|

|            |          |
|------------|----------|
| Profondeur | 42,50 mm |
|------------|----------|

#### Matière

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | Vert |
|---------|------|

|          |      |
|----------|------|
| Code RAL | 6029 |
|----------|------|

|          |     |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Matière | Polycarbonate (PC) |
|---------|--------------------|

#### Installation, montage

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Montage | Goulotte d'installation |
|---------|-------------------------|

#### Connectivité

|                 |   |
|-----------------|---|
| Type de montage | Fixation par serrage, Fixation par encliquetage |
|-----------------|---|

#### Équipement

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Type ou normes de prises de courant | Norme française NF |
|-------------------------------------|--------------------|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Prise inclinée ou inclinable | Oui |
|------------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | Non |
|----------------------------|-----|

|   |     |
|---|-----|
| Broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
|---|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Avec lampe de signalisation | Non |
|-----------------------------|-----|

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

#### Textes

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Inscription | Sans inscription |
| Housse      | Sans couvercle   |
| Protection  | Sans protection  |