



WS131



Prise de courant 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V détrompée 2 modules Rouge

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP21D

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 67 mm

Profondeur 22,80 mm

Matière

Couleur Rouge

Code RAL 3001, 9010

Finition Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage Fond

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage, borne à vis

Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Oui

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection