



WS132



Prise de courant double 2P+T Systo spécial goulotte 16A détournée 2modules Rouge

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
----------------------------------	-----

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Indice de protection IP	IP21D
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Hauteur	45 mm
---------	-------

Largeur	45 mm
---------	-------

Profondeur	22,80 mm
------------	----------

Matière

Couleur	Rouge
---------	-------

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Satiné
----------	--------

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage, Encastré ou en goulotte
-----------------	---

Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
-------------------------------------	--------------------

Prise inclinée ou inclinable	Oui
------------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
---	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection