



WS220N

Pris Systoe RJ45 catégorie 6 UTP 2 modules Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type	UTP
Mode de fixation	encastré ou en goulotte

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Dimensions

Profondeur produit installé	35.75 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Dimensions (LLxllxhh)	45x45x36
Largeur produit installé	45 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Nombre d'emplacements de modules	2

Matières

Couleur	noir
Couleur	noir
Couleur RAL	RAL 8022 - Brun noir
Matière	polycarbonate
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	laqué

Installation, montage

Mode de fixation	Clipsé
Type de montage	encastré/saillie/goulotte

Connexion

Type de connexion	cage sans vis
-------------------	---------------

Équipement

Nombre de sorties	1
Avec cadre de montage	Non
Intègre porte étiquette transparent	Oui

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	Non

Identification

Catégorie	Cat6
-----------	------

Série	systo
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Mots clés	Appareillage mural Encastré RJ45 systo
Pictogrammes	
Symbole scannable/sans barrière	Non